


中間位置模組 DADM-DGC-40-A

料號: 541702

FESTO

適合於直線驅動器DGC



技術參數

特性	值
尺寸	40
裝配位置	任何
位置檢測	用於近接感測器
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
最大衝擊速度	3 m/s
最大擺動時間	300 ms
重複精度	0.02 mm
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	970 g
安裝類型	夾在 DGC 氣壓缸
氣壓連接	M5
材料備註	符合 RoHS
Material stop screw	鋼 經過電鍍
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	鍛造鋁合金 電鍍
Material lever	高合金鋼, 耐腐蝕
Material clip	高合金鋼, 耐腐蝕
Material nut	鋼 經過電鍍
精確調節	4 mm
操作模式	雙動