



球閥

VZBA-R2-63-32L-F0507-R

料號: 542019

FESTO

對於不鏽鋼型的, 3-way球閥具內螺紋, L 孔 90 度角採ISO 5211 接口, 用以安裝在擺動驅動器 DRD, DRE和DAPS上.



技術參數

特性	值
設計結構	3位球閥 L孔
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Rp2
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
法蘭孔的樣式	F05 F07
內徑	40 mm
額定直徑 DN	50
手動控制	無
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	63
驅動扭矩	37 Nm
操作介質	惰性氣體 中性液體
介質溫度	-10 ... 140 °C
流量 Kv, L 孔	53.7 m ³ /h
流量公差 Kv	+/- 20 %
材料備註	含有 PWIS
外殼的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
外殼的材料編號	1.4408
密封件的材料訊息	PTFE
材料訊息, 球體	高合金鋼, 耐腐蝕
球體的材料編號	1.4401
軸的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4401
產品重量	7,400 g
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	3