


## 連接電纜

### NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5

料號: 542131

FESTO

經過預先裝配, 用於MEBH 閥.



## 技術參數

特性	值
基於標準	EN 175301-803 EN 61076-2-101
裝配位置	任何
電纜屬性	標準
切換位置指示器	LED
工作狀態顯示	黃色 LED
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP65 IP67
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 70 °C
環境溫度	-5 ... 70 °C
最大緊固扭矩	0.6 Nm, M12x1 0.4 Nm, M2.5
電纜的最小彎折半徑	59 mm
產品重量	55 g
電氣連接 1	角式插座, 方形設計, 4-pin, C 型
電氣連接 2	直式插頭, M12x1, 5-pin, A編碼
電纜結構	3 x 0,75 mm <sup>2</sup>
電纜直徑	5.9 mm
電纜長度	0.5 m
導體的額定截面	0.75 mm <sup>2</sup>
保護性接地	已可供應
安裝類型	通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上 具螺紋插頭
外殼顏色	黑色
電纜外套顏色	灰色
密封件的材料訊息	TPE-U(PU)
外殼的材料訊息	PBT TPE-U(PU)
電纜護套的材料訊息	PVC
螺釘的材料訊息	鋼 牙鑄鋅
壓接連接件的材料訊息	鍍錫插座 銅合金 插頭, 鍍金