

直線型門架

DHSL-2DGE40SP-DGE40SP


產品代號: 543050

FESTO

包含電動螺桿驅動軸, 具有球軸承導向, 精確而堅固. 特定的接口, 用於連接到 Festo 的旋轉驅動器和夾爪上.

作為一個安裝組件或是一個經過完全安裝和裝配的系统來訂購.

請點選上方的 FAX 符號發送您的要求, 以獲得非正式的報價



技術參數

特性	值
組裝	直線懸臂4.0
有效負載	0 ... 10 kg
驅動單元, Z 軸	DGE-40-SP
驅動系統, Z 軸	電動的 具螺桿
中間位置, Z 軸	任何
行程, Z 軸	0 ... 600 mm
終點位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Z 軸	± 0,02 mm
驅動單元, Y 軸	2x DGE-40-SP
驅動系統, Y 軸	電動的 具螺桿
中間位置, Y 軸	任何
行程, Y 軸	0 ... 1,000 mm
終點位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm
中間位置的重複精度, Y 軸	± 0,02 mm