


# 平行組件 EAMM-U-D32-32B

料號: 543152

FESTO

Suitable for electric drives.



## 技術參數

特性	值
尺寸	32
裝配位置	任何
最高速度	6,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	2.931 kgmm <sup>2</sup>
無負載時的驅動扭矩	0.05 Nm
可傳遞扭矩	1 Nm
產品重量	300 g
材料備註	含有 PWIS