


平行組件 EAMM-U-D60-70A

料號: 543165

FESTO

Suitable for electric drives.



技術參數

特性	值
尺寸	63
裝配位置	任何
最高速度	4,000 1/min
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	70.5 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.3 Nm
可傳遞扭矩	5.5 Nm
產品重量	1,170 g
材料備註	含有 PWIS