

膜片式空氣乾燥器 MS6N-LDM1

料號: 543639


FESTO

具 NPT 螺紋

注意: 為確保設備的長期可靠運行, 壓縮空氣必須用 0.01 μm 的微過濾器進行預過濾(殘留微粒 < 0.1 μm , 殘餘油污含量 < 0.1 mg/立方米)!



代表範例



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	膜片式乾燥器
操作壓力	3 ... 12.5 bar
標準額定流量	200 ... 400 l/min
授權	c UL us - Recognized (OL)
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
壓力露點的降低	20 K
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:3:2]
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	2 ... 50 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金