

膜片式空氣乾燥器

LDM1-1-D-MAXI-1000

料號: 543675


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

用於乾燥和乾淨的氣源。

注意: 為確保設備的長期可靠運行, 壓縮空氣必須用0.01 μm的微過濾器進行預過濾(殘留微粒 < 0.1 μm, 殘餘油污含量 < 0.1 mg/立方米)!

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	膜片式乾燥器
操作壓力	3 ... 12.5 bar
標準額定流量	1,000 l/min
操作介質	空氣品質等級 1:7:1 符合DIN ISO 8573-1標準
壓力露點的降低	17 K
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	2 ... 50 °C
產品重量	2,450 g
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	G1
氣壓連接, 氣口 2	G1
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	鍛造鋁合金