



接近開關

SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D

產品代號: 543865

FESTO

電控, 非接觸, PNP, 適用於具有8號感測器槽的驅動器, 通過 M5 插頭從頂部進行進行裝配.



技術參數

特性	值
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE 符合 RoHS
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 70 °C
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
最大輸出電流	100 mA
最大接點容量 DC	3 W
短路強度	脈衝調制
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
極性容錯保護	對於所有的電接口
電氣連接	具插頭電纜 M5x0,5 3-pin 可旋轉螺紋
接頭的導線引出方向	軸向
電纜的測試條件	拖鏈安裝: 5 百萬次循環, 彎曲半徑 75 mm 彎折強度符合 Festo 標準 視所需求的測試條件
電纜長度	0.3 m
電纜屬性	標準 + 拖鏈
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU) 耐油
安裝類型	經過緊固 可以從上方插入到槽內
產品重量	6.3 g
外殼的材料訊息	鍍鎳 黃銅 PA TPE-U(PU) 高合金鋼, 耐腐蝕
環境溫度	-5 ... 70 °C
保護等級	IP65 IP68