


電纜插座

NECU-M8G4

料號: 544392

FESTO



技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	3.5 ... 5 mm
基於標準	EN 61984
裝配位置	任何
連接頻率	500
工作電壓範圍 AC	0 ... 30 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
浪湧強度	0.8 kV
容許的電流負載	3 A
污染程度	3
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-40 ... 80 °C
防護等級	IP67
環境溫度	-40 ... 80 °C
插頭最大旋緊扭矩	0.3 Nm
產品重量	9.5 g
端子截面	0.14 ... 0.5 mm ²
電氣連接	直式插頭插座 M8x1 4-pin
安裝類型	具滾花螺帽
外殼顏色	黑色
鎖緊螺帽的材料訊息	黃銅 鍍鎳
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	CuZn, 鍍鎳 PBT
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍金