


力矩補償器 FKC-50/63

訂貨編號: 545240

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	50/63
徑向偏差 +/-	4 mm
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
力方向 +/- 的最大容許短期負載	5000 N
+/- 力方向上允許的最大長期負載	5000 N
產品重量	1200 g
材料說明	RoHS 合規
螺栓材料	高合金鋼
接頭材質	高合金鋼
螺紋材質	鋼
板材料	鑄鋁
鎖的材料	彈簧鋼