


一對二轉接件 FCK-3-PK-9-N

訂貨編號: 546068

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑	7 mm
安裝位置	可選
操作壓力的溫度範圍	0 bar...10 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	28 g
氣動介面, 氣口 1	用於倒鈎接頭內徑 9 mm, 具有管接螺帽
氣動介面, 氣口 2	用於倒鈎接頭內徑 3 mm, 具有螺帽
外殼材質	精製鋁合金