



# 減壓閥板 VABF-S4-2-R6C2-C-6

訂貨編號: 546248

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 寬度                  | 18 mm                            |
| 基於標準                | ISO 15407-2                      |
| 安裝位置                | 可選                               |
| 控制器功能               | 輸出壓力常數<br>具有二級排氣                 |
| 壓力錶的選擇              | 可提供                              |
| 工作壓力                | 0.6 MPa<br>6 bar                 |
| 壓力調節範圍 MPa          | 0.05 MPa...0.6 MPa               |
| 壓力調整範圍              | 0.5 bar...6 bar                  |
| 壓力調節範圍 psi          | 7.25 psi...87 psi                |
| 入口壓力 1              | 0.5 bar...10 bar                 |
| CE 認證 (見合格聲明)       | 符合歐盟低電壓指令                        |
| CE 標記 (見合格聲明)       | 符合英國電氣設備相關規定                     |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)           |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 0 - 無耐腐蝕能力                       |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 防護等級                | IP65<br>NEMA 4                   |
| 嚮導介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C                    |
| 產品重量                | 367 g                            |
| 壓力錶連接介面             | 透過保持夾緊裝置                         |
| 控制面板材料              | PA                               |
| 減壓閥外殼材質             | 壓鑄鋁                              |