

# 基本閥 LFMB-D-MIDI-U

訂貨編號: 546444

FESTO



## 資料表

特性	值
系列	D
尺寸	Midi
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
工作壓力	13,8 psi...240 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3] 惰性氣體
過濾效率	99,99 %
最大冷凝容積	1,46 fl oz (US)
保護罩	金屬保護罩
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	33,8 °F...140 °F
環境溫度	14 °F...140 °F
儲存溫度	14 °F...140 °F
殘餘含油量	1,35E-05 oz/yd <sup>3</sup>
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	垂直 +/-5°
外殼材質	壓鑄鋅
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	PC
材料說明	RoHS 合規
產品重量	18284 oz