



減壓閥板 VABF-S3-2-R6C2-C-10

訂貨編號: 546788

FESTO



資料表

特性	值
寬度	18 mm
基於標準	ISO 15407-1
安裝位置	可選
垂直氣動互聯	調壓閥，用於氣口 2，可逆
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣
壓力錶的選擇	可提供
壓力調節範圍 MPa	0.05 MPa...0.85 MPa
壓力調整範圍	0.5 bar...8.5 bar
壓力調節範圍 psi	7.25 psi...123.25 psi
入口壓力 1	0.5 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	245 g
採用垂直疊加安裝	安裝在氣路板上 位於單個底座上
壓力錶連接介面	透過保持夾緊裝置
材料說明	RoHS 合規
控制面板材料	PA
減壓閥外殼材質	壓鑄鋁