


真空產生器芯 VN-05-L

訂貨編號: 547694

FESTO



資料表

特性	值
文試管的公稱通徑	0.45 mm
安裝位置	可選
噴射器特徵	標準 大吸氣量
工作壓力	1 bar...8 bar
額定工作壓力	6 bar
針對大氣的最大吸氣流量	13.6 l/min
額定工作壓力下的供氣時間	2.04 s
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 °C...60 °C
環境溫度	0 °C...60 °C
產品重量	0.65 g
密封件材質	NBR
進氣嘴材料	POM
發射器噴嘴材料	精製鋁合金