



旋轉分度台 DHTG-90-8-A

訂貨編號: 548085

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 尺寸 | 90 |
| 提動閥的平行度 | 0.04 mm |
| 提動閥的軸向偏心率 | 0.02 mm |
| 同心提動閥 | 0.02 mm |
| 擺動角的重複精度 | 0.03 deg |
| 緩衝 | 液壓緩衝器，穩定的特性曲線，可調 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 結構特點 | 齒輪聯軸器 齒輪齒條 強制嚮導工作運動順序 |
| 位置偵測 | 透過電感式感測器 |
| 螺距 | 8 |
| 工作壓力 | 4 bar...8 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 聲壓度 | 70 dB(A) |
| 環境溫度 | 5 °C...60 °C |
| 最大軸向力，靜態 | 2000 N |
| 最大牽出扭矩，靜態 | 150 Nm |
| 最大徑向力，靜態 | 5000 N |
| 最大切向扭矩，靜態 | 150 Nm |
| 6bar 時理論扭矩 | 4.4 Nm |
| 產品重量 | 4500 g |
| 安裝方式 | 透過通孔和定位套 |
| 氣動介面 | 內螺紋 M5 |
| 提動閥材料 | 鍍鋅鋼 |

| 特性 | 值 |
|-------|------------------|
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 擋塊材料 | 鍍鋅鋼 |
| 蓋子材料 | 精製鋁合金 |
| 密封件材質 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 |