


# 蓋子 CPX-M-AK-M

訂貨編號: 548754

FESTO



## 資料表

特性	值
寬度	11.5 mm
高度	13 mm
長度	49 mm
產品重量	15 g
防護等級	IP65 IP67 在組裝好的狀態下 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
螺絲材料	鋼 鍍鋅
密封件材質	NBR
蓋子材料	壓鑄鋁
相對空氣濕度	5 - 90% 無冷凝