


連接電纜 SBOA-K20CP-WS

料號: 548823

FESTO

用於 SBOI-Q-... 和 SBOC-Q-... 精巧影像系統



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
電纜屬性	適合於拖鏈
工作電壓範圍 DC	≤ 60 V
防護等級	IP65 IP67 符合 IEC 60529
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 80 °C
電氣連接	直角式插頭 / 直式插座
電纜結構	2x0,24+2x0,34+0,49
電纜直徑	5.5 mm
電纜長度	2 m
安裝類型	具套筒螺帽
電纜外套顏色	淡灰色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	黃銅 PUR 鍍鎳
電纜護套的材料訊息	PUR
壓接連接件的材料訊息	黃銅 / 黃銅 鍍金