


步進馬達

EMMS-ST-87-M-SEB

產品代號: 549423

FESTO

不具齒輪元件/具剎車



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------|
| 步進器角度(全步) | 1.8 deg |
| 步進馬達的角度公差 | ±5% |
| 轉子位置感測器 | 光學編碼器 |
| 制動裝置的DC工作電壓 | 24 V |
| 絕緣保護等級 | B |
| 制動裝置的功耗 | 11 W |
| 額定電壓 DC | 48 V |
| 額定電機電流 | 9.5 A |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 儲藏溫度 | -20 ... 70 °C |
| 相對空氣濕度 | 45 - 80 % |
| 保護等級 | IP54 |
| 環境溫度 | -10 ... 50 °C |
| 授權 | C-Tick |
| 斷電時總和轉動慣量 | 1.97 kgcm ² |
| 剎車保持扭矩 | 2 Nm |
| 馬達保持轉矩 | 5.9 Nm |
| 剎車的重力慣性力矩 | 0.07 kgcm ² |
| 轉子的重力慣性力矩 | 1.9 kgcm ² |
| 容許的軸向驅動軸負載 | 65 N |
| 容許的徑向軸負載 | 200 N |
| 產品重量 | 3,600 g |
| 電接頭系統 | 插頭 |