

鉸鏈式氣缸 DWB-63-100-Y

訂貨編號: 549575

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 行程 | 100 mm |
| 活塞直徑 | 63 mm |
| 活塞桿螺紋 | M16x1.5 |
| 寬雙耳環/耳軸安裝件 | 19.5 mm |
| 緩衝 | 氣動緩衝，兩端可調 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿及 U 形夾桿 在前端蓋上有耳軸安裝件 缸筒 |
| 速度調節 | 兩端具有有整合流量控制功能 |
| 位置偵測 | 無 |
| 活塞桿端部 | 外螺紋及雙耳軸 |
| 工作壓力 | 1 bar...10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 端位的衝擊能量 | 1.3 J |
| 緩衝長度 | 20 mm |
| 6 bar 時的理論出力值，返回行程 | 1682 N |
| 6 bar 時的理論力值，前進行程 | 1870 N |
| 0 mm 行程的移動質量 | 741 g |
| 每 10 mm 行程的額外移動質量 | 25 g |
| 0 mm 行程的基本重量 | 1600 g |
| 每 10 m 行程的附加重量 | 42 g |
| 備用介面 | 查看產品圖檔 |
| 安裝方式 | 透過軸承端蓋上的耳軸安裝件 具有附件 |
| 氣動介面 | Rc1/4 |

| 特性 | 值 |
|---------|-----------------|
| 雙耳軸材質 | 鋼鑄件 回火鋼 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封刮油器材料 | 青銅 |
| 蓋子材料 | 壓鑄鋁 陽極氧化處理 |
| 密封件材質 | NBR |
| 活塞桿材質 | 回火鋼 鍍硬鉻 |
| 缸筒材料 | 精製鋁合金 陽極氧化處理 |