


電磁線圈

MD-2-110VAC-PA

料號: 549904

FESTO

用於AC電壓，不具插頭插座。



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
循環功率	100 %
功率係數 $\cos \{\phi\}$	0.7
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 14.5 VA, holding power 10.5 VA
容許的頻率波動	+/- 10 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 50 °C
安裝時的最大緊固扭矩	0.5 Nm
產品重量	110 g
電氣連接	符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅