

具電纜插座 KMYZ-4-2,5-B-EX

訂貨編號: 550481

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------|
| 海事分類 | 參見證書 |
| 安裝方式 | 透過 M2 中央螺絲安裝在電磁閥上 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 產品重量 | 34.5 g |
| 電氣介面 | 直角式插座 電纜 方形結構 MSZB |
| 操作電壓範圍 DC | 3 V...36 V |
| 標稱操作電壓 DC | 24 V |
| 40°C 時的額定電流 | 1 A |
| 抗電湧性 | 900 V |
| 保護導線介面 | 不可用 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜特徵 | 標準 |
| 電纜結構 | 2 x 0.35 mm ² |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -10 °C...50 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 RoHS 指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 電纜護套材料 | PVC |
| 外殼材質 | PA |
| 電觸頭材料 | 青銅 |