

## 連接塊

### CPE14-3/2-PRS-3/8-8

料號: 550565

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

用於 CPE 閥

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

| 特性                     | 值                             |
|------------------------|-------------------------------|
| 網柵尺寸                   | 20 mm                         |
| 裝配位置                   | 任何                            |
| 閥位的最大數量                | 8                             |
| 壓力區的最大數目               | 2                             |
| Burst pressure         | 5 MPa                         |
| 爆破壓力                   | 50 bar                        |
| Burst pressure         | 725 psi                       |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa               |
| 操作壓力                   | -0.9 ... 10 bar               |
| 耐腐蝕等級 CRC              | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity        | VDMA24364-B1/B2-L             |
| 介質溫度                   | -5 ... 50 °C                  |
| 環境溫度                   | -5 ... 50 °C                  |
| 最大緊固扭矩, 閥安裝            | 1.2 Nm                        |
| 產品重量                   | 488 g                         |
| 管式閥模塊安裝的型式             | 具通孔                           |
| 閥的安裝方式                 | 具內 (母) 螺紋                     |
| 氣壓連接, 氣口 1             | G3/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 3             | G3/8                          |
| 氣壓連接, 氣口 5             | G3/8                          |
| 材料備註                   | 符合 RoHS                       |
| Material manifold      | 鍛造鋁合金                         |