

氣動介面 VABA-S6-1-X2

訂貨編號: 550663

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---|
| 閥島介面 | 44型, VTSA閥 |
| 診斷 | 閥欠壓 |
| 最大閥位數量 | 16, 具雙穩態閥 32, 具單穩態閥 |
| LED 顯示器 | 1 組診斷 閥上的管道狀態 |
| 參數設定 | 每個管道的自動防故障裝置 每個管道的作用力 每個管道的閒置模式 模組監控 |
| 熔斷保護 (短路) | 為每個閥輸出提供內部電子保險絲保護 |
| 操作電壓範圍 DC | 21.6 V...26.4 V |
| 內部功耗, 額定工作電壓 | 代表值 15 mA (電子元件的電源) 類型 50 mA (閥的負載電源) |
| 每個管道的最大電源 | 0.2 A |
| 每個模組的最大總電流 | 4 A |
| 標稱操作電壓 DC | 24 V |
| 隔離管道 – 內部匯流排 | 是, 當閥使用附加電源時 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 產品重量 | 590 g |
| 電氣控制 | 現場匯流排 |
| 電氣介面 | 透過 CPX |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 蓋子材料 | PA |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |