

# 聯軸器 EAMC-30-35-6.35-12

訂貨編號: 550995

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	6.35 mm
安裝直徑 2	12 mm
尺寸	30
標稱長度	35 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	6.1 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	7.5 Nm
產品重量	45 g
材料說明	RoHS 合規