


# 匯流排節點 CPX-FB38

料號: 552046  
將停止供貨的產品

用於模組化電氣閘島 CPX.

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	(包含相互連結模塊) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Fieldbus接口	2x 插座, M12x1, 4-pin, D-coded
特殊驅動器的診斷	通道和模組導向診斷 - 模組的電壓不足 - 診斷記憶
配置支援	XML 檔案
參數配置	- 診斷行為 - 安全防護裝置反應 - 通道上的強迫輸出 - 訊號設定 - 系統參數
附加功能	可使用處理數據來表示系統狀態 操作單位的額外診斷介面
控制元件	DIL 開關
傳輸速率	100 MBit/s
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
操作電壓時的內部電流耗損量	Typ. 100 mA
額定工作電壓 DC	24 V
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	125 g
用於輸出的最大位址容量	64 Byte
用於輸入的最大位址容量	64 Byte
通訊協定	EtherCAT
特殊總線的LED顯示	錯誤: 通訊錯誤 L/A1: 有效網絡, 接口 1 L/A2: 有效網絡, 接口 2 運行: 通訊狀態
特殊產品的LED顯示	M: 修改, 參數化 PL: 負載電源 PS: Electronics supply, sensor supply SF: 系統錯誤
Material housing	PA-加強