


齒輪箱

EMGA-120-P-G5-SAS-140

料號: 552199

FESTO

Suitable for servo motors.



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	120 mm
Motor flange size	140 mm
扭轉時的反衝	0.12 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	5:1
最大輸入速度	6,500 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	195 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	1.53 kgcm ²
Max. output torque	312 Nm
最大功效	98 %
抗扭力	12 Nm/arcmin
產品重量	6,000 g
Gear unit interface, output shaft	120G
Gear unit interface, drive shaft	140A
材料備註	符合 RoHS