

消音器 U-1/4-BR

訂貨編號: 552424

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
到大氣的流量	3400 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
聲壓度	77 dB(A)
環境溫度	-10 °C...70 °C
產品重量	17 g
氣動介面	G1/4
液壓緩衝器插件的材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁