


塑料氣管 PAN-V0-4X0.75-BL

料號: 552439

FESTO

阻燃劑



技術參數

特性	值
外徑	6 mm
插入式接頭的外徑	4 mm
與流量相關的彎曲半徑	20 mm
內徑	2.6 mm
最小彎曲半徑	5 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水 礦物油
環境溫度	-30 ... 90 °C
產品重量視長度而定	0.037 kg/m
顏色	藍色
肖氏硬度	A 68 +/-3 D 53 +/-3
材料備註	符合 RoHS
氣管的材料訊息	多醯胺 12 PVC-P