

# 光纖電纜

## SOOC-DS-M6-2-R25

料號: 552836

FESTO

適用於 SOE4 光纖單元



### 技術參數

特性	值
材料備註	符合 RoHS
測量方式	漫反射式感測器
最小直徑	0.1 mm
光纖電纜 - 特色	標準
工作範圍	140 mm
環境溫度	-55 ... 70 °C
尺寸, 標題	M6
光纖電纜長度	2 m
最小彎曲半徑	25 mm
最大緊固扭矩	3 Nm
外徑	2.2 mm
Material housing	銅合金 PVC 鍍鎳
Material fibre-optic	PE
防護等級	IP66
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III