


# 耳軸安裝件 CRSBN-20/25

訂貨編號: 552904

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	20/25
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...90 °C
產品重量	228 g
材料說明	RoHS 合規
安裝環材質	高合金鋼
安裝件材料	高合金不鏽鋼
螺栓材料	高合金鋼
軸承材料	PE
螺帽材料	高合金鋼
螺絲材料	高合金鋼