



近接開關 SIEF-M12B-PS-S-L

訂貨編號: 553541

FESTO



資料表

特性	值
設計	圓形
符合標準	EN 60947-5-2
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
材料說明	RoHS 合規
額定工作距離	3 mm
環境溫度	-30 °C...85 °C
重複精度	0.16 mm
開關輸出	PNP
開關元件功能	常開觸點
最大開關頻率, 直流	3000 Hz
最大輸出電流	200 mA
短路電流額定值	脈衝式
操作電壓範圍 DC	10 V...30 V
反極性保護	適用於所有電氣連接
電氣介面	3 針 M12x1 插頭
連接件外殼材料	黃銅 鍍鉻
尺寸	M12
安裝方式	齊平
產品重量	24 g
外殼材質	黃銅 鍍鉻
開關狀態指示	黃色 LED
防護等級	IP68
磁場抗擾性	直接和交變磁場
抗電湧性	0.8 kV
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3

特性	值
關於感測器選擇的附加資訊	修正係數 1, 抗磁場
感測器設計的選擇	標準