



近接開關 SIEF-M30B-NS-K-L

訂貨編號: 553552

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------|---------------------------|
| 設計 | 圓形 |
| 符合標準 | EN 60947-5-2 |
| 認證 | RCM 商標 c UL us 認證 (OL) |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟電磁相容性指令 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 額定工作距離 | 10 mm |
| 環境溫度 | -30 °C...70 °C |
| 重複精度 | 0.55 mm |
| 開關輸出 | NPN |
| 開關元件功能 | 常開觸點 |
| 最大開關頻率, 直流 | 2000 Hz |
| 最大輸出電流 | 200 mA |
| 短路電流額定值 | 脈衝式 |
| 操作電壓範圍 DC | 10 V...30 V |
| 反極性保護 | 適用於所有電氣連接 |
| 電氣介面 | 3 芯 電纜 |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電纜護套材料 | TPE-U(PU) |
| 尺寸 | M30 |
| 安裝方式 | 齊平 |
| 產品重量 | 191 g |
| 外殼材質 | 黃銅 TPE-O 鍍鉻 |
| 開關狀態指示 | 黃色 LED |
| 具有移動電纜的環境溫度 | -5 °C...70 °C |
| 防護等級 | IP68 |
| 磁場抗擾性 | 直接和交變磁場 |
| 抗電湧性 | 0.8 kV |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------|
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 污染等級 | 3 |
| 關於感測器選擇的附加資訊 | 修正係數 1, 抗磁場 |
| 感測器設計的選擇 | 標準 |