


塑料氣管 PUN

料號: 553573

FESTO

請注意最小訂購量.



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
外徑	3 ... 16 mm
內徑	2 ... 11 mm
溫度取決於操作壓力	-0.95 ... 30 bar
授權	TÜV
認證核發部門	B 013277 0506 00
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-35 ... 60 °C
顏色	藍色 棕色 黃色 綠色 中性 紅色 黑色 銀 Translucent blue Translucent yellow Translucent green Translucent red Translucent black 白色
材料備註	符合 RoHS
Material tubing	TPE-U(PU)