

# 塑膠氣管 PLN

訂貨編號: 553850

FESTO



## 資料表

特性	值
外徑	4 mm...16 mm
內徑	2.9 mm... 12 mm
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
認證	德國技術監督協會 (TÜV)
證書簽發機構	B 013277 0506 00
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 含水量符合 <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> 上的製造商合格聲明
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	靜態安裝的元件, 根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估
適合食品產業使用	見補充材料說明
環境溫度	-30 °C...80 °C
顏色	藍色 棕色 黃色 綠色 本色 紅色 黑色 銀色 白色
材料說明	RoHS 合規
氣管材料	PE