


匯流排接口 CECX-F-CO

料號: 553854

FESTO

For the CECX.



技術參數

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
安全等級	III
產品重量	27 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
狀態顯示	黃色 LED = 傳輸 綠色 LED = 接收
Fieldbus 介面	CAN-Bus
Fieldbus 介面, 連結技術	插頭 Sub-D 9-pin
Fieldbus 介面, 傳輸速度	125, 250, 500, 800, 1000kbit/s 可透過軟體調整
Fieldbus 介面, 電絕緣	否
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則