


**電接口**  
**CECX-C-S1**  
 料號: 553855



**技術參數**

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
授權	c UL us - Listed (OL)
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
system bus的電力消耗	0.2 W
環境溫度	5 ... 55 °C
儲藏溫度	-40 ... 70 °C
相對空氣濕度	10 - 95 %
安全等級	III
產品重量	31 g
抗振動能力測試	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
抗震動能力測試	EN 60068-2-27 EA 15 g, 11 ms (半正弦波)
串列介面, 型號	RS 232
串列介面, 連接技術	9-pin
串列介面, 傳輸速率	1200 ... 115000 Bit/s 可透過軟體調整
串列介面, 電絕緣	否