

塑膠氣管 PAN-8X1,25-BL

訂貨編號: 553908

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外徑 | 8 mm |
| 流量相關彎曲半徑 | 43 mm |
| 內徑 | 5.9 mm |
| 最小彎曲半徑 | 22 mm |
| 氣管特徵 | 拖鏈適用 |
| 取決於溫度的工作壓力 | -0.095 MPa...1.5 MPa -13.775 psi...217.5 psi |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...15 bar |
| 認證 | 德國技術監督協會 (TÜV) |
| 證書簽發機構 | B 013277 0506 00 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -30 °C...80 °C |
| 產品重量 (取決於長度) | 0.024 kg/m |
| 氣動介面 | 用於快插接頭外徑 8 mm 的氣管 用於倒鈎接頭內徑 6 mm, 具有聯接螺帽 用於內徑 6 mm 的倒鈎接頭 |
| 顏色 | 藍色 |
| 蕭氏硬度 | D 55 +/-3 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣管材料 | TPE-A |