


控制塊

CPX-CMXX

料號: 555667

FESTO

用以控制電驅動器



技術參數

特性	值
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	155 g
防護等級	IP65 IP67
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
材料備註	符合 RoHS
軸的總數量	8
軸的分佈	2個群組最多4軸
支援的動力學	2軸懸臂式系統 (X-Z / Y-Z / X-Y) 3軸懸臂式系統 X-Y-Z
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	50 mm x 107 mm x 55 mm
控制介面	CAN-Bus
特殊驅動器的診斷	通道和模組導向診斷 - 模組的電壓不足/短路 - 診斷記憶
配置支援	FCT (Festo Configuration Tool)
參數配置	- 系統參數
附加功能	FCT的額外診斷介面 可使用處理數據來表示系統狀態
控制元件	旋轉開關, 用於啟動/停止
傳輸速率	1 Mbit/s
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
能源不足緩衝	10 ms
通訊協定	FHPP-MAX
操作電壓時的內部電流耗損量	典型 85 mA
用於輸出的最大位址容量	16 byte
用於輸入的最大位址容量	16 byte
以太網路介面	僅用於配置 RJ 45 (插座, 8-pin)
特殊總線的LED顯示	TP: 以太網路連結狀態 錯誤: 程式順序錯誤 停止: 程式中止 運行: 程式已執行
特殊產品的LED顯示	PS: Electronics supply, sensor supply M: 修改, 參數化
外殼的材料訊息	PA-加強 PC