



垂直壓力切斷板 VABF-S1-2-L1D1-C

訂貨編號: 555790

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 寬度 | 54 mm |
| 基於標準 | ISO 5599-1 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 垂直氣動互聯 | 替代壓縮空氣供應 1 |
| 工作壓力 | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 入口壓力 1 | 0.5 bar...10 bar |
| 氣源壓力 1 MPa | 0.05 MPa...1 MPa |
| 氣源壓力 1 psi | 7.25 psi...145 psi |
| 標準標稱流量 | 1950 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 防護等級 | IP65 NEMA 4 |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 產品重量 | 1030 g |
| 採用垂直疊加安裝 | 安裝在氣路板上 位於單個底座上 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |