

氣路板 VABM-C8-12E-G14-24-M1

訂貨編號: 557673

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	12 mm
最大閥位數量	24
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
用於閥安裝的最大緊固扭矩	0.6 Nm
牆面安裝的最大緊固扭矩	5 Nm
產品重量	1500 g
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 3	G1/4
氣動介面, 氣口 5	G1/4
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	精製鋁合金