


插入式穿板接頭 NPQM-H-Q12-E-P10

料號: 558810

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	11 mm
設計	Bulkhead
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.6 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 232 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-20 ... 70 °C
產品重量	60 g
氣壓連接, 氣口 1	For tubing outside diameter 12 mm
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 12 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍍鎳黃銅
Material nut	鍍鎳黃銅
Material of tubing seal	NBR