



電磁閥 VOVG-L12-M52Q-AH-M5-1H3

訂貨編號: 560702

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------|--|
| 閥功能 | 五口二位，單穩態 |
| 驅動方式 | 電控 |
| 寬度 | 25 mm |
| 標準標稱流量 | 200 l/min |
| 工作口 | M5 |
| 操作電壓 | 24 V DC |
| 工作壓力 | 0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi |
| 結構特點 | 活塞閘閥 |
| 復位類型 | 氣動彈簧 |
| 防護等級 | IP40 |
| 公稱通徑 | 2.1 mm |
| 排氣功能 | 具有節流選項 |
| 密封原理 | 軟密封 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 手動裝置 | 按鈕式 |
| 嚮導類型 | 嚮導驅動 |
| 流向 | 不可逆 |
| 搭接 | 正重疊 |
| 關閉時間 | 18 ms |
| 打開時間 | 15 ms |
| 線圈的特性參數 | 24 V DC: 1.0 W |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作） |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 介質溫度 | -5 °C...50 °C |
| 嚮導介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 電氣介面 | 2 針 插頭 |

| 特性 | 值 |
|-----------|--------------------|
| 氣動介面，氣口 1 | M7 |
| 氣動介面，氣口 2 | M5 |
| 氣動介面，氣口 3 | M5 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 密封件材質 | FPM HNBR NBR |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 |