



# 調壓閥板

## VABF-S4-1-R4C2-C-6E

料號: 560770

FESTO



### 技術參數

| 特性                                           | 值                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 寬度                                           | 26 mm                                       |
| 基於標準                                         | ISO 15407-2                                 |
| 裝配位置                                         | 任何                                          |
| 控制器功能                                        | 輸出壓力恆定<br>具第二排氣通道                           |
| 壓力錶選擇                                        | 可能的                                         |
| Operating pressure MPa                       | 0.6 MPa                                     |
| 操作壓力                                         | 6 bar                                       |
| 壓力調節範圍 Mpa                                   | 0.2 ... 0.6 MPa                             |
| 壓力控制範圍                                       | 2 ... 6 bar                                 |
| 壓力調節範圍 psi                                   | 29 ... 87 psi                               |
| 輸入壓力 1                                       | 0.5 ... 10 bar                              |
| CE 符號 (參見符合的標準)                              | 根據 EU 低電壓設備指導原則                             |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 操作介質                                         | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 注意: 操作和嚮導介質                                  | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                          |
| 耐腐蝕等級 CRC                                    | 0 - No corrosion stress                     |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 防護等級                                         | IP65<br>NEMA 4                              |
| 嚮導介質                                         | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 環境溫度                                         | -5 ... 50 °C                                |
| 產品重量                                         | 735 g                                       |
| 垂直堆疊型的安裝                                     | 在氣路板模組上<br>在單個底座上                           |
| 壓力錶接口                                        | 具固定夾                                        |
| Material control panel                       | PA                                          |
| Material regulator housing                   | 壓鑄鋁                                         |