


端板

VABE-S6-2RZ-N34

料號: 560840

FESTO



技術參數

特性	值
基於標準	ISO 5599-2
裝配位置	任何
閥島型號	44
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
產品重量	336 g
嚮導氣口 12	1/4 NPT
嚮導氣口 14	1/4 NPT
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 3	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 5	3/4 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material end plate	壓鑄鋁