

# 排氣板 VMPAL-EG-QS10

訂貨編號: 560957

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                      |
|---------------------|--|
| 寬度                  | 20.5 mm                                |
| 長度                  | 107.3 mm                               |
| 整合功能                | 管式排氣                                   |
| 閥島結構                | 可組合多種規格的閥                              |
| 工作壓力                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| 壓力調整範圍              | 0.5 bar...5 bar                        |
| 入口壓力 1              | 0.5 bar...10 bar                       |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| 環境溫度                | -5 °C...50 °C                          |
| 產品重量                | 30 g                                   |
| 氣動介面 3/5 組合         | 用於氣管外徑 10 mm                           |
| 材料說明                | RoHS 合規                                |
| 板材料                 | PA                                     |