


底座 VMPAL-AP-4X10-QS5/32"-1

訂貨編號: 561101

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------|--|
| 寬度 | 42.8 mm |
| 長度 | 107.3 mm |
| 網格尺寸 | 10.7 mm |
| 閥尺寸 | 10 mm |
| 最大閥位數量 | 4 |
| 流向 | 可逆 |
| 閥島結構 | 可組合多種規格的閥 |
| 最大閥線圈數 | 4 |
| 工作壓力 | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| 嚮導壓力 Mpa | 0.3 MPa...0.8 MPa |
| 嚮導壓力 | 3 bar...8 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作） |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 產品重量 | 110 g |
| 氣動介面，氣口 2 | 適用於氣管外徑 5/32" |
| 氣動介面，氣口 4 | 適用於氣管外徑 5/32" |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 底座材質 | 加強型聚醯胺 |