


# 聯軸器 EAMD-25-22-6.35-10X12

訂貨編號: 561293

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	6.35 mm
安裝直徑 2	10 mm
尺寸	25
標稱長度	22 mm
安裝位置	可選
最大轉速	8000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	3.2 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	3.6 Nm
產品重量	43.7 g
材料說明	RoHS 合規