


控制塊

CPX-CM-HPP

料號: 562214

FESTO



技術參數

特性	值
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	140 g
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
防護等級	IP65 IP67
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
能源不足緩衝	10 ms
軸的總數量	4
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	50 mm x 107 mm x 55 mm
控制介面	CAN-Bus
Fieldbus接口	1x 插座, M9, 5-pin
特殊驅動器的診斷	Channel and module-oriented diagnostics Undervoltage/short circuit of modules Diagnostics memory
配置支援	MMI 手持終端
參數配置	Forcing of channels System parameters
傳輸速率	1 Mbit/s
工作電壓範圍 DC	18 ... 30 V
額定工作電壓 DC	24 V
通訊協定	FHPP
操作電壓時的內部電流耗損量	典型的 80 mA
用於輸出的最大位址容量	32 Byte
用於輸入的最大位址容量	32 Byte
特殊產品的LED顯示	Error PL: 負載電源
Material housing	PA-加強 PC